


Įkišama/srieginė L-jungtis CRQSL-1/4-1/4-U

Gaminio numeris: 565328

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 0,217 " |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | L-shape |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 14 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 203 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 150 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 11,801 ft-lbf |
| Produkto svoris | 0,97 oz |
| Naudojami laidai | PFAN |
| Montavimo tipas | External hex 35/64 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Male thread 1/4 NPTF |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens |
| Ambient temperature Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material release ring | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |