


Variklio kabelis NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

Gaminio numeris: 565371

FESTO

Variklio ir pozicionavimo valdiklio CMLF sujungimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Užterštumo laipsnis	3
Apsaugos klasė	Sumontuotas IP65
Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai	-40 ... 90 °C
Aplinkos temperatūra	-50 ... 90 °C
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	65 mm
Kabelio struktūra	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² Ekranuotas
Kabelio ilgis	10 m
Informacija	atitinka RoHS
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)