


Elektrinių prieigų padas VAVE-L1-1VL2-LP

Gaminio numeris: 566723

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	bipolinis
Papildomos funkcijos	Kibirkščių slopintuvas
Signal status display	LED
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V 12 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Užterštumo laipsnis	3
Padidinta aplinkos temperatūra	-5 - 60 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	7,8 g
Gnybto skerspjūvis	0,14 mm ²
Elektrinis pajungimas	Paruošti laido galai
Kabelio ilgis	1 m
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Gnybtas
Korpuso spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA