


Tiesinė pavara DGC-25- -HD-

Gaminio numeris: 567548

FESTO

Kitokia stūmoklio eiga pagal užsakymą. Atkreipkite dėmesį į kataloge (PDF) pateiktas apkrovimo charakteristikas.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 5.000 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika Smūgių slopintuvas, minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	kreipiančioji su apsaugotais riedėjimo guoliais Papildomas šliaužiklis kairėje, standartinis Papildomas šliaužiklis dešinėje, standartinis
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	295 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
Judanti masė	2,246 kg
Judanti masė 0 mm eigos	7,509 kg
Papildomas svoris 10mm ilgiui	0,105 kg
Montavimo tipas	su priedais
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)