

Plastikiniai vamzdeliai

PUN-H-5/32-SW-150-CB

Gaminio numeris: 567954

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Išorinis diametras, coliais | 5/32 |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 0,052 ft |
| Min. lenkimo spindulys | 0,02 ft |
| Instructions for use | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14,4 ... 145 Psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Material fire test | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Švaros klasė | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -31 ... 145 °F |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,09 oz/ft |
| Pneumatinis pajungimas | For push-in connector outside diameter 5/32" |
| Spalva | Juodas |
| Atramos kietumas | D 52 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | TPE-U(PU) |