

# Plastikiniai vamzdeliai PUN-H-5/16-SW-150-CB

Gaminio numeris: 567957

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	5/16
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,121 ft
Min. lenkimo spindulys	0,065 ft
Instructions for use	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-31 ... 145 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,31 oz/ft
Pneumatinis pajungimas	For push-in connector outside diameter 5/16"
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)