

# Plastikiniai vamzdeliai PUN-H-5/16-RT-150-CB

Gaminio numeris: 567989

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)  
Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	5/16
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,121 Fuß
Min. lenkimo spindulys	0,065 Fuß
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	-31 ... 145 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,31 oz/ft
Spalva	raudonas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarneles	TPE-U(PU)