

Plastikiniai vamzdeliai PEN-3/16-SW-150-CB

Gaminio numeris: 569882

FESTO

kalibruota išorė, QS- tipo jungtims, Polietilenas (netinka kontaktui su maisto produktais)



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išorinis diametras, coliais | 3/16 |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 0,075 ft |
| Min. lenkimo spindulys | 0,039 ft |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates |
| Tubing test conditions | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021 |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -14,4 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -22 ... 140 °F |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,1 oz/ft |
| Pneumatinis pajungimas | For push-in connector outside diameter 3/16" |
| Spalva | Juodas |
| Atramos kietumas | D 52 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | PE |