

Plastikiniai vamzdeliai PLN-1/2-NT-150-CB

Gaminio numeris: 569902

FESTO

didelis atsparumas chemikalams ir hidrolizei.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras,coliais	1/2
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,213 Fuß
Min. lenkimo spindulys	0,138 Fuß
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 203 Psi
Skyriaus sertifikatas	TZW
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinkama kontaktui su maisto produktais	pagal gamintojo deklaraciją
Aplinkos temperatūra	-22 ... 176 °F
Leidimas	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Produkto svoris pagal ilgį	0,58 oz/ft
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarneles	PE