

Plastikiniai vamzdeliai PLN-3/8-BL-150-CB

Gaminio numeris: 569917

FESTO

didelis atsparumas chemikalams ir hidrolizei.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras, coliais	3/8
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	0,187 ft
Min. lenkimo spindulys	0,115 ft
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-14,4 ... 203 Psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-22 ... 176 °F
Produkto svoris pagal ilgį	0,403 oz/ft
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 3/8 "
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE