

Apsauginės dumplės EADB-V1-63-S201-300

Gaminio numeris: 570273

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	93 mm
Dydis	63
Eigos ribos	201 ... 300 mm
Cilindro koto pailginimas	80 mm
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Judanti masė	199 g
Produkto svoris	309 g
Montavimo tipas	slydimas Su sriegine galvute
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie medžiagą: Tvirtinimo komponentai	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiagą: Dumplės	NBR
Informacija apie medžiagas. Fiksavimo varžtai.	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis