


Lizdo jungtis MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Gaminio numeris: 570367

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Elektrinis pajungimas	3-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type C to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803 Kubinės konstrukcijos
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	6 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Kabelio prijungimas	M12
Leistinas kabelio skersmuo	4 ... 6 mm
Gnybto skerspjūvis	0,25 ... 0,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-25 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Material housing	PA - sustiprintas
Material seals	HNBR