



# Pagrindinis skirstytuvas VOFC-L-M32C-MC-FGP14-F9

Gaminio numeris: 570787

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė   |
|---------------------------------------|---|
| Skirstytuvo funkcija                  | 3/2 uždaras, vienos ritės                                     |
| Veikimo būdas                         | elektrinis  |
| Plotis                                | 51 mm   |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 600 l/min   |
| Darbinis slėgis                       | 2 ... 8 bar   |
| Konstrukcija                          | vožtuvas su plunžeriu valdomu per stiprintuvą                 |
| Numetimo tipas                        | mechaninė spyruoklė   |
| Apsaugos klasė                        | IP65  |
| Nominalus dydis                       | 6 mm  |
| Sandarinio principas                  | švelnus   |
| Montavimo pozicija                    | Bet koks  |
| Rankinis valdymas                     | nėra  |
| Valdymo tipas                         | valdoma   |
| Valdomas oro tiekimas                 | Vidinis   |
| Srauto kryptis                        | nereversuojamas   |
| Safety Integrity Level (SIL)          | iki SIL 4 High Demand režimas<br>iki SIL 4 Low Demand režimas |
| Išėjimo srautas Kv                    | 0,5 m <sup>3</sup> /h   |
| Išleidimo Srautas Kv                  | 0,65 m <sup>3</sup> /h  |
| Išjungimo laikas                      | 12 ms   |
| Ijungimo laikas                       | 20 ms   |
| Budėjimo ciklas                       | 100%  |
| Darbinė terpė                         | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]               |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 4   |
| Terpės temperatūra                    | -25 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                  | -25 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                       | 550 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | jungtis pagal NAMUR   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | jungtis pagal NAMUR   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3      | G1/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4      | jungtis pagal NAMUR   |
| Informacija                           | Turi PWIS medžiagų<br>atitinka RoHS                           |
| Informacija apie sandariklius         | NBR   |
| Informacija apie tvirtinimą           | Aliuminis<br>Kietai metalizuotas                              |