


Kištukas NECU-S-ECG4-HX-Q3

Gaminio numeris: 570922

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Prijungimo dažnis	1
Montavimo tipas	Fiksavimas
Elektrinis pajungimas	4-poliai Tiesi jungtis / pleištiniai gnybtai Kubinės konstrukcijos
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Leistinas laido skersmuo	≥ 0,07 mm 0,8 ... 1 mm
Gnybto skerspjūvis	0,14 mm ²
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	2
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PBT PC
Material electrical contact	Auksuota
Leistina laido izoliacija	PP PVC TPE-E