


Kištukas FBS-SCRJ-PP-GS

Gaminio numeris: 571017

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------|--|
| Produkto svoris | 60 g |
| Pastaba dėl fieldbus sąsajos | PROFINET LWL |
| Etherneto kabelio specifikacija | Šviesolaidis Polimerinis audinys 980/1000µm Individual core diameter: 2.2 mm |
| Leistinas kabelio skersmuo | 6,5 ... 9,5 mm |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 pagal IEC 60529 |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 70 °C |
| Saugojimo temperatūra | -40 ... 70 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Material housing | Cinkuota Nikeliuota |
| Material seals | NBR TPE |