


# Elektromagnetinis skirstytuvas VSCS-B-M32-MD-WA-1C1

Gaminio numeris: 571061

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Skirstytuvo funkcija                             | 3/2 uždaras, vienos ritės  |
| Veikimo būdas                                    | elektrinis   |
| Plotis   | 15 mm  |
| Standartinis nominalus srauto debitas            | 18 l/min   |
| Operating pressure MPa                           | 0 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis                                  | 0 ... 10 bar   |
| Operating pressure                               | 0 ... 145 psi  |
| Numetimo tipas                                   | mechaninė spyruoklė  |
| Leidimas   | c UL us - Recognized (OL)  |
| Apsaugos klasė                                   | IP65   |
| Sandarinimo principas                            | švelnus  |
| Montavimo pozicija                               | Bet koks   |
| Atitinka standartus                              | ISO 15218  |
| Rankinis valdymas                                | fiksavimas<br>Stūmimas   |
| Valdymo tipas                                    | tiesioginis  |
| Srauto kryptis                                   | nereversuojamas  |
| Overlap  | Underlap   |
| Pastaba priverstinei dinamizacijai               | Perjungimo dažnis mažiausiai 1 x per savaitę                                       |
| Išjungimo laikas                                 | 6 ms   |
| Ijungimo laikas                                  | 6 ms   |
| Budėjimo ciklas                                  | 100 %  |
| Didž.teigiamas testavimo impulsas prie loginio 0 | 1.800 μs   |
| Didž.neigiamas testavimo impulsas prie loginio 1 | 800 μs   |
| Ritės charakteristikos duomenys                  | 24 V DC: 1.8 W   |
| Leistini įtampos svyravimai                      | -15 % / +10 %  |
| Darbinė terpė                                    | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei          | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumas vibracijoms                           | Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6   |
| Atsparumas smūgiams                              | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                    | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-C1-L   |
| Terpės temperatūra                               | -10 ... 50 °C  |
| Aplinkos temperatūra                             | -10 ... 50 °C  |
| Elektrinis pajungimas                            | Plug pattern type C to EN 175301-803<br>Pagal DIN EN 175301-803                    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                 | Pajungimo padas  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                 | Pajungimo padas  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3                 | Pajungimo padas  |
| Informacija                                      | atitinka RoHS  |
| Material seals                                   | NBR  |