


# Pasyvi ašių kreipiančioji ELFR-...-35- -

Gaminio numeris: 571435

FESTO



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 800 mm
Dydis	35
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamosios be pavaros
Maksimalus pagreitis	50 m/s <sup>2</sup>
Maksimalus greitis	1 ... 3 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Inercijos momentas Iy	3,77E+03 mm <sup>4</sup>
Inercijos momentas Iz	4,19E+03 mm <sup>4</sup>
Maksimali jėga Fy	50 N
Maksimali jėga Fz	50 N
Didžiausia tuščios eigos- perstūmimo varža	3 N
Užduota reikšmė, eigos įvykdymas	5.000 km
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.200 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	23 g
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide rail	Plienas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas