

# Plastikiniai vamzdeliai PAN-M-4X0,75-NT

Gaminio numeris: 572083

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	15 mm
Vidinis diametras	2,5 mm
Min. lenkimo spindulys	10 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 42 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,008 kg/m
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 65 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarnes	Poliamidas 12