

# Plastikiniai vamzdeliai PAN-M-12X1,5-NT

Gaminio numeris: 572090

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	70 mm
Vidinis diametras	9 mm
Min. lenkimo spindulys	50 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 26 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,051 kg/m
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 65 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarnes	Poliamidas 12