


# Magistralės mazgas CPX-M-FB21

Gaminio numeris: 572221  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Fieldbus sąsaja	(Rugged Line FO conn. ,input) (Rugged Line FO conn. ,output) Rugged Line LWL jungtis, išeinanti Rugged Line LWL jungtis, įeinanti
Įrenginio-specifinė diagnostika	Channel and module-oriented diagnostics Žemos įtampos modulis Diagnostics memory
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Sistemos parametrai
Papildomos funkcijos	Modulių ir sistemos parametrų nustatymas per operatoriaus pultą. Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Sparta, bodais	500, 2000 kbit/s
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Įprastai 90 mA
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	1.255 g
Maksimali adreso apimtis išėjimams	12 Byte
Maksimali adreso apimtis įėjimams	12 Byte
Protokolas	Interbus
Magistralės-specifinis LED displėjus	BA: magistralė aktyvi FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: Įtampa
Produkto-specifinis LED displėjus	M: Pakeiskite parametrus SF: sistemos klaida US1: Elektronikos maitinimas, jutiklių maitinimas US2: apkrovos įtampa
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminis