


valve manifold assembly VTUG-S

Gaminio numeris: 572230

★ Kernprogramm

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Elektrinis valdymas	Individualus prijungimas
Elektrinių I/O sistema	Ne
Skirstytuvų salos tipas	26
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	be palaikymo srovės sumažėjimo -5 - 50 °C
Apsaugos klasė	IP40 IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	1,5 ... 8 bar
Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply	0,15 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis skirstytuvų salai su vidiniu valdymo oru	1,5 ... 8 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	HNBR NBR
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16
Maksimalus slėgio zonų skaičius	9
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 uždaras, vienos ritės 2x3/2 atviras, vienos ritės 2x3/2 atviras/uždaras, vienos ritės 5/2 bistabilus 5/2 vienos ritės 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Sandaravimo principas	švelnus
Skirstytuvo dydis	10 mm 14 mm

Savybės	Reikšmė
	18 mm
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Didžiausias nominalus srautas	380 l/min at 10 mm 780 l/min at 14 mm 1380 l/min at 18 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Signal status display	LED
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %