


Magistralės mazgas CTEU-AS

Gaminio numeris: 572555

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	AS-Interface
Matmenys B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Tinklelio matmuo	40 mm
Montavimo tipas	On electrical interface On electrical connection block
Produkto svoris	90 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas Unused connections sealed
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Produkto-specifinis LED displėjus	PS: Maitinimo įtampa elektronikai ir apkrovai X1: sistemos statusas Modulis I-Portas 1
Magistralės-specifinis LED displėjus	AS-i: AS-Sąsajos darbinis režimas
Diagnoze	Communication error System diagnostics Minimali įtampa
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Feldbus jungtis	AS-Interface
Feldbus interface, protocol	AS-Interface
Feldbus interface, type of connection	Kištukas
Feldbus interface, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Feldbus interface, number of pins/wires	4
Feldbus interface 2, function	Bus connection outgoing Maitinimas
Feldbus interface 2, connection type	Kištuko lizdas
Feldbus interface 2, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Feldbus interface 2, number of pins/wires	4
Maksimali adreso apimtis įėjimams	2 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams	2 Byte
Parametrų konfigūravimas	Watchdog disable Watchdog enable
Vidaus ciklo laikas	10 ms
Parama konfigūruojant	nėra
Nominalus DC įtampos lygis	20 ... 31,6 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	30 V
Didžiausia leistina srovė	4 A
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Paprastai 50 mA