


T įkišama detalė

QBMTL-10-32-UNF-1/4-U

Gaminio numeris: 573071

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Dydis | Mini |
| Nominalus dydis | 0,098 " |
| Sandarinimo tipas ant varžto | Sandarinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | 0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Maksimalus priveržimo momentas | 1,106 ft-lbf |
| Produkto svoris | 0,353 oz |
| Montavimo tipas | External hexagon 5/16 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Male thread, 10-32 UNF-2A |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Nikeliuotas varis PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |