


# Adapteris VAVE-C8-1R1

Gaminio numeris: 573194

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Signal status display	LED
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Suspaudimo momentas	0,25 Nm
Produkto svoris	3,5 g
Elektrinis pajungimas	4-polių / 2-polių M8 / - Kištukas / Lizdas
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronzinis