

Sujungimo kolektorius VABM-L1-14G-G14-7-GR

Gaminio numeris: 573492

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	16 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	7
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	1.212 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Valdomas išmetimo portas 82/84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys