

Sujungimo kolektorius VABM-L1-14G-G14-16-GR

Gaminio numeris: 573497

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------------|
| Tinklelio matmuo | 16 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 16 |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 2.211 g |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14 | M5 |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material manifold | Aliuminio liejinys |