

Sujungimo kolektorius VABM-L1-14W-G14-12-GR

Gaminio numeris: 573507

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	16 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	12
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Švaros klasė	ISO class 6
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	1.647 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Valdomas išmetimo portas 82/84	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material manifold	Aliuminio liejinys