

# Daugiakaištė lizdo jungtis NECA-S1G9-P9-MP5

Gaminio numeris: 573695

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Produkto svoris	60 g
Elektrinė jungtis 1	Socket, sub-D, 9-pin
Elektrinė jungtis 2	Screw terminal, 9-pin
Nominalus DC įtampos lygis	21,6 ... 26,4 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Leistinas kabelio skersmuo	5 ... 10 mm
Gnybto skerspjūvis	0,34 ... 1 mm <sup>2</sup>
Nuoroda į pajungimo skerspjūvį	0,34-0,5 mm <sup>2</sup> galine įvore
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 % nesikondensuojantis
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA - sustiprintas
Material of union nut	Žalvaris
Material screws	Plienas
Material seals	NBR