


Tiesinės kreipiamosios DHSL-1-DGC18-EGSA50

Gaminio numeris: 574501

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį
"Fakso užklausa".



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 1
Apkrova	0 ... 1 kg
Z- ašies pavara	EGSA-50
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 100 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,01 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,01 mm
Y- ašies pavara	DGC-18
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x1
Y ašies eiga	0 ... 3.000 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm