

# Tiesinės kreipiamosios DHSL-15-DGC40FAS-DGEA40

Gaminio numeris: 574530

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį  
"Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 15
Apkrova	0 ... 15 kg
Z- ašies pavara	DGEA-40
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumpliuito diržo pavara
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,05 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,05 mm
Y- ašies pavara	DGC-40-FA
Y- ašies pavaros sistema	Pneumatinis
Tarpinė padėtis, Y ašis	x1
Y ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm