


# Tiesinės kreipiamosios DHSL-25-EGC185TB-EGC120BS

Gaminio numeris: 574537

FESTO

Norėdami gauti pasiūlymą, prašome paspausti viršuje esantį simbolį  
"Fakso užklausa".



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Surinkimas	Linijinis portas 25
Apkrova	0 ... 25 kg
Z- ašies pavara	EGC-120-BS
Z- ašies pavaros sistema	Elektrinis Su sraigtu
Tarpinė padėtis, Z ašis	betkoks
Z ašies eiga	0 ... 600 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies galinė padėtis	± 0,02 mm
Kartojimo tikslumas, Z ašies tarpinė padėtis	± 0,02 mm
Y- ašies pavara	EGC-185-TB
Y- ašies pavaros sistema	Elektrinis Krumplioto diržo pavara su rutuliniais guoliais.
Tarpinė padėtis, Y ašis	betkoks
Y ašies eiga	0 ... 8.500 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies galinė padėtis	± 0,08 mm
Kartojimo tikslumas, Y ašies tarpinė padėtis	± 0,08 mm