



# DUO kabelis NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Gaminio numeris: 574591

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 60 V
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2 A
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Elektrinė jungtis 1	Tiesus kištukas, M8x1, 4 polių
Elektrinė jungtis 2	Tiesi šakutė, 2xM8, 3-kontaktų
Kabelio skersmuo	3,1 mm
Kabelio ilgis	1 m
Informacija	atitinka RoHS
Medžiagos informacija, lizdas	PUR
Informacija apie tvirtinimą	PUR
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Žalvaris Auksoota