



# Vertikali nuorinimo plokštė

## VABF-L1-P7A13-M7

Gaminio numeris: 574594

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Tinklelio matmuo	10,5 mm
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimalus įtempimo momentas, vožtuvo montavimas	0,45 Nm
Produkto svoris	220 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 5	M7
Informacija	atitinka RoHS
Material plate	Aliuminio liejinys