


Kompaktinė video sistema SBOC-M-R1B-H

Gaminio numeris: 574642

FESTO

High speed camera for diagnosis and maintenance support in a systainer box. Camera with a monochrome CMOS-sensor 1/2", Resolution 640*480 Pixel, max. 2100 fps, Ethernet interface 100 Mbit/s.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Jutiklio skiriamoji geba	640 x 480 Pixel (VGA)
Lęšių priedas	CS-variantas su objektyvo apsaugine tūta
Matymo laukas	Priklauso nuo pasirinktų lęšių
Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm
Ilgis	139,4 mm
Didž. suminė srovė	1,5 A 24 V išėjimuose
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės suvartojimas su neapkrautais išėjimais	120 mA
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos sąlygos	Ekranavimas nuo ekstremalių išorinių šviesos šaltinių Galimai švariausias aplinkos oras
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Leidimas	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Produkto svoris	182 g
Demonstravimo laikas	1 μs ... 1.000 ms
Kadrų skaičius	241 fps
Jutiklio tipas	chromuotas
Veikimo nuotolis	Priklauso nuo pasirinktų lęšių
Eternetas, duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/s
Eternetas, palaikomi protokolai	TCP/IP
Eternetas, prijungimo kištukas	Kištukas M12
Eternetas, bus- sąsaja	IEEE802.3U (100BaseT)
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Material cover	ABS- sustiprintas
Material housing	Aliuminis anoduotas