


Magistralės sąsaja CDPX-F-CO

Gaminio numeris: 575301

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo aukštis	24 mm
Aukštis	91 mm
Ilgis	41 mm
Leidimas	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	5 - 85 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Informacija	atitinka RoHS
Feldbus jungtis	CANopen
Feldbus jungtis, pajungimo technika	Kištukas Sub-D 9 galvučių
Feldbus jungtis, perdavimo greitis	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s