


# Pajungimo kabelis NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6

Gaminio numeris: 575419

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	DIN 47100
Cable identification	Without inscription label holder
Prijungimo dažnis	50
Produkto svoris	1.820 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	25
Electrical connection 1, occupied pins/wires	25
Electrical connection 1, type of mounting	2 screws 4-40 UNC
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	25
Electrical connection 2, occupied pins/wires	25
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2,6 A
Atsparumas smūgiams	2,4 kV
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Taip
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandymas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 42 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 126 mm
Kabelio skersmuo	10,2 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,25 mm
Kabelio struktūra	25x0,34
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,34 mm <sup>2</sup>
Laido galai	Cut off bluntly
Apsaugos klasė	IP40
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-35 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
Saugojimo temperatūra	-25 ... 75 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	2
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	Padidintos galios PK
Korpuso spalva	Juodas
Material screws	Nickel-plated brass
Material electrical contact	Bronzinis Auksoota
Material insulation	PVC