


Elektromagnetinis skirstytuvas VSNC-F-P53C-MD-N14-FN

Gaminio numeris: 577274

FESTO

NAMUR valve 1/4", mid-position closed, FN armature system.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/3 uždaras |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 32 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.250 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 3 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Skyriaus sertifikatas | DNVGL-TAA000011J |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Atitinka standartus | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Overlap | Positive overlap |
| Signal status display | su priedais |
| b reikšmė | 0,4 |
| C reikšmė | 5,2 l/sbar |
| Išjungimo laikas | 103 ms |
| Ijungimo laikas | 23 ms |
| Reversavimo laikas | 55 ms |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Ritės charakteristikos duomenys | See solenoid coil, to be ordered separately |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Terpės temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 450 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme |
| Prapučiamos tūtos jungtis | Be kanalo |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | jungtis pagal NAMUR |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 1/4 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | jungtis pagal NAMUR |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | 1/4 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material screws | Plienas, cinkuotas |