

# Elektromagnetinis skirstytuvas CJM-5/2-1/2-CH



Gaminio numeris: 6112

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su rankiniu valdymu ir kištuko lizdu, be pagrindo.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                          | Reikšmė            |
|----------------------------------|--------------------|
| Skirstytuvo funkcija             | 5/2 bistabilus     |
| Veikimo būdas                    | elektrinis         |
| Darbinis slėgis                  | 1,5 ... 10 bar     |
| Valdymo tipas                    | valdoma            |
| PWIS conformity                  | VDMA24364 zone III |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo padas    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Pajungimo padas    |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Pajungimo padas    |