


# Koto apkaba SG-M12X1,25

Gaminio numeris: 6145

★ Kernprogramm

Su šešiakampe veržle, sukimo cilindro tvirtinimui (koto pusė) DIN ISO 8140.

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                        | Reikšmė                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dydis                          | M12x1,25                 |
| Atitinka standartus            | DIN 71752<br>ISO 8140    |
| Srieginis prijungimas          | Vidinis sriegis M12x1,25 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC  | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L           |
| RSBP classification to CD-0033 | F1                       |
| Aplinkos temperatūra           | -40 ... 150 °C           |
| Produkto svoris                | 166 g                    |
| Informacija                    | atitinka RoHS            |
| Material mounting pin          | Plienas<br>Galvanizuota  |
| Material clevis                | Plienas<br>Galvanizuota  |
| Material nut                   | Plienas<br>Galvanizuota  |