



PE konverteris

PE-1/8-1N

Gaminio numeris: 6217

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	CCC
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Perjungimo funkcija	Slenksčio reikšmė su fiksuota histereze
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Didžiausias įsijungimo taškas	2 bar
Minimalus išjungimo taškas.	0,5 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	1 Hz
Minimali apkrovos srovė	100 mA
Nominalus AC įtampos lygis	12 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 250 V
Elektrinis pajungimas	Įsuktas terminalas
Montavimo tipas	Pasirenkamas ant rėmelio 1n Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Produkto svoris	40 g
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu PA Plienas
Informacija apie produktą, jungiklio kontaktas	sidabrinis
Informacija apie produktą, elektrinė jungtis	Žalvaris
Informacija apie membraną	TPE-U(PU)
Apsaugos klasė	IP00, IP20 su apsauginiu gaubtu