

# Vakuomo generatorius

## VAK-1/4



Gaminio numeris: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Su pneumatiniu ežektoriumi.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	1 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Gilus vakuumas
Integruota funkcija	Pneumatinis numetimo impulsas
Konstrukcija	T- forma
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Operating pressure	21,75 ... 145 psi
Maksimalus vakuumas	80 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Vakuomo pajungimas	G1/4
Material housing	Padengtas aliuminiu