

Manometras MA-63-0,25

Gaminio numeris: 7169

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 0,25 bar
Display range	0 ... 3,6 psi
Atitinka standartus	DIN EN 837-3
Manometro nominalus dydis	63
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Skystos terpės Dujinės terpės
Darbinis slėgis	0 ... 0,25 bar
Kintantis apkrovos faktorius	0,9
Nuolatinis apkrovos faktorius	0,75
Matavimo tikslumo klasė	1,6
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	Plienas
Material screen	PMMA
Produkto svoris	180 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui