



Selektoriaus jungiklis HW-6-38

Gaminio numeris: 7199

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	8/6 bistabilus
Standartinis nominalus srauto debitas	180 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Valdymo tipas	tiesioginis
Total leakage	1 l/h
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nominalus užveržimo momentas	1,7 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5