



# PE konverteris PE-VK-5.1

Gaminio numeris: 7451

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-1
Leidimas	CCC
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Operating pressure MPa	0 ... 0,025 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 0,25 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Jungiklio išėjimas	Kontakto tipo
Perjungimo funkcija	Slenksčio reikšmė su fiksuota histereze
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Įjungimo taškas	0,0005 bar
Išjungimo taškas	0,0001 bar
Maksimali perjungimo išėjimo kintama įtampa	250 V
Maksimali perjungimo išėjimo nuolatinė įtampa	250 V
Induktyvinės apkrovos naudojimo kategorija	AC-14 DC-13
Ominės apkrovos naudojimo kategorija	AC-12 DC-12
Elektrinis pajungimas	4-šerdys Kabelis
Electrical connection 1, connection type	Kabelis
Electrical connection 1, connection technology	atviri laidai
Kabelio ilgis	1 m
Material cable sheath	PVC
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	M5
Produkto svoris	250 g
Material housing	ABS Padengtas aliuminiu Anodised aluminium
Nustatymo pasirinkimai	Standžiai įtvirtintas
Apsaugos klasė	IP62
Izoliacinė įtampa	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Užterštumo laipsnis	3