



Vertikali oro pajungimo plokštė

VABF-S4-2-P1A14-G18

Gaminio numeris: 8000693

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	18 mm
Paremtas standartu	ISO 15407-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Alternatyvus suslėgto oro pajungimas į 1 ir 14
Operating pressure MPa	1 MPa
Darbinis slėgis	10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	430 l/min
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	140 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu