


Manipuliavimo modulis EHMX-EGC-120-TB-KF- -

Gaminio numeris: 8004602

FESTO



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratuko skersmuo	39,79 mm
Darbinė eiga	200 ... 4.500 mm
Reikalingas montavimo paviršių plokštumas	0,1 mm/m
Reikalingas montavimo paviršių lygiagretumas.	0,1 mm/m
Krumpliuito diržo įtempimas	0,13 %
Krumpliuito diržo žingsnis	5 mm
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis su krumpliuitu diržu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	50 m/s ²
Maksimalus greitis	5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,08 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	1.600 N
Padavimo konstanta	125 mm/U
Informacija	atitinka RoHS