


# Manipuliavimo modulis EHMY-RP-EGC-185-TB-KF- -

Gaminio numeris: 8004607

FESTO



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 2.000 mm
Reikalingas montavimo paviršių plokštumas	0,1 mm/m
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrucija	Elektromechaninis tiesinis modulis su krumpliūotu diržu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Kartojimo tikslumas	±0,1 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Informacija	atitinka RoHS