


Manipuliavimo modulis EHMZ-EGSL-35-BS-KF- -

Gaminio numeris: 8004628

FESTO



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 mm
Veleno skersmuo	8 mm
Veleno žingsnis	8 mm/U
Montavimo pozicija	Vertikalus
Konstrukcija	Elektromechaninis tiesinis modulis Su velenu
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus pagreitis	25 m/s ²
Maksimalus greitis	0,5 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,015 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	5 ... 45 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	75 N
Padavimo konstanta	8 mm/U
Informacija	atitinka RoHS