


Pagrindas VMPA14-IC-AP-1

Gaminio numeris: 8023666

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	24,4 mm
Ilgis	107,3 mm
Tinklelio matmuo	14,9 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Elektrinis pajungimas	M8 Kištukas
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M7 G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M7 G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M7 G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M7 G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	M7 G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu