


Linijinis portalas YXCL-4

Gaminio numeris: 8024302

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Reikalingas montavimo paviršių plokštumas | 0,1 mm/m |
| Montavimo pozicija | Horizontaliai |
| Konstrukcija | Linijinis portalas Su elektriniais ir pneumatiniiais pavaros moduliais |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 90 % |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 45 °C |
| Priežiūros intervalai | 2.500 km |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material adapter plate | Anodised aluminium Coated steel |
| Material mounting bracket | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material energy chains | PA - sustiprintas |